

## Geräteinformationen für Einbau-Kaffeefullautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen		CVA 7440	
<b>Bauform</b>			
Standgerät		-	
Unterbaugerät		-	
Einbaugerät		•	
Türanschlag links/rechts		• / -	
<b>Abmessungen</b>			
Geräteabmessungen		Höhe	cm 45,5
		Breite	cm 59,5
		Tiefe	cm 47,5
Nischenmaße für Einbau		Höhe	cm 44,8
		Breite	cm 56,0
		Tiefe	cm 50,0
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm	108,0
<b>Ausstattung</b>			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter		- / •	
Frischwasserbehälter		l	2,3
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk		• / -	
Kapselmagazin		Stk	20
Bohnenbehälter		g	-
Nettogewicht		kg	25,2
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Spannung		V	220-240
Anschlusswert		W	1.450
Absicherung		A	10
Funkentstört		•	
Netzurückwirkungsfrei		•	
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
<b>Erklärungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, vorhanden</li> </ul>			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			