

Geräteinformationen für Einbau-Kaffeefullautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen		CVA 7840	
Bauform			
Standgerät		-	
Unterbaugerät		-	
Einbaugerät		•	
Türanschlag links/rechts		• / -	
Abmessungen			
Geräteabmessungen		Höhe	cm 45,5
		Breite	cm 59,5
		Tiefe	cm 47,5
Nischenmaße für Einbau		Höhe	cm 44,8
		Breite	cm 56,0
		Tiefe	cm 50,0
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm	108,0
Ausstattung			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter		- / •	
Frischwasserbehälter		l	2,3
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk		• / -	
Kapselmagazin		Stk	20
Bohnenbehälter		g	-
Nettogewicht		kg	26,1
Elektrischer Anschluss			
Spannung		V	220-240
Anschlusswert		W	1.450
Absicherung		A	10
Funkentstört		•	
Netzurückwirkungsfrei		•	
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
Erklärungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, vorhanden 			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			