

Geräteinformationen für Einbau-Kaffeevollautomaten

| Miele | | | |
|---|--|--|---------|
| Modellname/-kennzeichen | | CVA 7845 | |
| Bauform | | | |
| Standgerät | | - | |
| Unterbaugerät | | - | |
| Einbaugerät | | • | |
| Türanschlag links/rechts | | • / - | |
| Abmessungen | | | |
| Geräteabmessungen | | Höhe | cm 45,5 |
| | | Breite | cm 59,5 |
| | | Tiefe | cm 47,5 |
| Nischenmaße für Einbau | | Höhe | cm 44,8 |
| | | Breite | cm 56,0 |
| | | Tiefe | cm 55,0 |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | | cm | 108,0 |
| Ausstattung | | | |
| Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter | | • / - | |
| Frischwasserbehälter | | l | 2,3 |
| Nespresso-System/Bohnenmahlwerk | | • / - | |
| Kapselmagazin | | Stk | 20 |
| Bohnenbehälter | | g | - |
| Nettogewicht | | kg | 26,4 |
| Elektrischer Anschluss | | | |
| Spannung | | V | 220-240 |
| Anschlusswert | | W | 1.450 |
| Absicherung | | A | 10 |
| Funkentstört | | • | |
| Netzurückwirkungsfrei | | • | |
| Name und Postanschrift des Anbieters | | Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh | |
| Erklärungen: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ja, vorhanden | | | |
| Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten. | | | |