

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen		DA 9090 W Screen	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr		54,6
Energieeffizienzklasse			A
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})			54,4
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})			29,7
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W		80,0
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Fettabscheidegrad	%		93,8
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			B
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h		364,6
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h		260
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h		415
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h		675
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m ³ /h		675
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		439
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		51
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		61
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		70
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		149,6
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W		0,25
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		5,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx		400
Zeitverlängerungsfaktor			0,9