

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2014

Název nebo ochranná známka dodavatele

Miele

Adresa dodavatele

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Identifikační značka modelu

WEI875 WPS PWash&TDos&9kg

Obecné parametry výrobku

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	9.0		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	64
EEI _w	51.8		Třída energetické účinnosti	A	
Index prací účinnosti	1.04		Účinnost máchání (v g/kg)	3.9	
Spotřeba energie v kWh na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0.493		Spotřeba vody v litrech na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	48	
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (v °C)	Jmenovitá kapacita	42	Zbytkový obsah vlhkosti (v %)	Jmenovitá kapacita	42
	Polovina	31		Polovina	44
	Čtvrtina	25		Čtvrtina	46
Otáčky při odstředování (ot/min)	Jmenovitá kapacita	1,600	Třída účinnosti sušení odstředováním	A	
	Polovina	1,600			
	Čtvrtina	1,600			
Trvání programu (h:min)	Jmenovitá kapacita	3:19	Konstrukční typ	volně stojící	
	Polovina	2:39			
	Čtvrtina	2:29			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování při pracím cyklu v programu eco 40-60 při jmenovité kapacitě (v dB(A) re 1 pW)	68		Třída emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování v programu eco 40-60 při jmenovité prací kapacitě	A	
Vypnutý stav (W)	0.40		Pohotovostní režim (W)	-	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	-		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	0.80	
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem	24 měsíců				
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra	ne				
Další informace					
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023	https://www.miele.com/				