

Fiche produit concernant les sèche-linge domestiques à tambour

selon le règlement délégué (UE) N°392/2012

Miele			
Identification du modèle		TSF643WP EcoSpeed&8kg	
Capacité nominale ¹	kg	8,0	
	A évacuation d'air / à condensation	- / ●	
Type de sèche-linge domestique			
Classe d'efficacité énergétique			
A+++ (la plus grande efficacité) à D (la plus faible efficacité)		A+++	
Consommation énergétique annuelle pondérée (AE _c) ²	kWh par an	177	
	automatique / non automatique	● / -	
sèche-linge			
Consommation d'énergie du programme coton standard			
Consommation d'énergie à pleine charge	kWh	1,44	
Consommation d'énergie à demi-charge	kWh	0,82	
Consommation énergétique pondérée à l'arrêt (P _o)	W	0,30	
Consommation d'énergie pondérée en mode laissé sur marche (P _i)	W	0,30	
Durée du mode laissé sur marche (T _i) ³	min	15	
programme standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche ⁴		Coton avec flèche	
Durée du programme coton standard			
Durée du programme pondérée	min	121	
Durée du programme à pleine charge	min	155	
Durée du programme à demi-charge	min	95	
Taux de condensation ⁵			
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)		A	
taux de condensation pondéré du « programme coton standard à pleine charge et à demi-charge »	%	95	
taux de condensation moyen du « programme coton standard à pleine charge »	%	95	
taux de condensation moyen du « programme coton standard à demi-charge »	%	95	
niveau de puissance acoustique (L _{WA}) ⁶	dB(A) re 1 pW	66	
Appareil intégrable		-	
<p>● Oui, si disponible</p> <p>¹ en kg de linge en coton pour le programme coton standard à pleine charge</p> <p>² sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.</p> <p>³ si le sèche-linge domestique à tambour est équipé d'un système de gestion de la consommation d'électricité</p> <p>⁴ Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.</p> <p>⁵ si le sèche-linge domestique à tambour est à condensation</p> <p>⁶ pour le programme coton standard à pleine charge</p>			