

**Fiche relative aux hottes domestiques**  
selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

Miele		DA 6999 W Pearl	
Identification du modèle		DA 6999 W Pearl	
Consommation énergétique annuelle (AEC) ( $AEC_{tr/min}$ )	kWh par an		24,3
Classe d'efficacité énergétique			A++
Indice d'efficacité énergétique (EEI) ( $EEI_{tr/min}$ )			35,7
Efficacité de dynamique des fluides (FDE) ( $FDE_{tr/min}$ )			38,7
Classe d'efficacité de dynamique des fluides			
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			A
Efficacité lumineuse (LE) ( $LE_{tr/min}$ )	lx/W		51,7
Classe d'efficacité lumineuse			
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			A
Degré de séparation des graisses	%		85,4
Classe pour le degré de séparation des graisses			
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			B
Volume d'air optimal mesuré	m <sup>3</sup> /h		349,1
Débit d'air (vitesse minimale)	m <sup>3</sup> /h		190
Débit d'air (vitesse maximale)	m <sup>3</sup> /h		390
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	m <sup>3</sup> /h		620
Débit d'air max. (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h		620
Pression d'air optimale mesurée	Pa		356
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	dB		36
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	dB		52
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	dB		64
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	W		89,8
Puissance en mode OFF ( $P_o$ )	W		
Consommation énergétique pondérée en marche ( $P_s$ )	W		0,35
Puissance nominale du système d'éclairage	W		6,0
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	lx		310
Facteur de prolongation			0,6