

Fiche relative aux hottes domestiques
selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

Miele			
Identification du modèle		DA 2808 EXTA	
Consommation énergétique annuelle (AEC) ($AEC_{tr/min}$)	kWh par an		111,0
Classe d'efficacité énergétique			C
Indice d'efficacité énergétique (EEI) ($EEI_{tr/min}$)			75,5
Efficacité de dynamique des fluides (FDE) ($FDE_{tr/min}$)			21,9
Classe d'efficacité de dynamique des fluides			C
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			
Efficacité lumineuse (LE) ($LE_{tr/min}$)	lx/W		60,0
Classe d'efficacité lumineuse			A
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			
Degré de séparation des graisses	%		92,8
Classe pour le degré de séparation des graisses			B
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			
Volume d'air optimal mesuré	m ³ /h	456,2	
Débit d'air (vitesse minimale)	m ³ /h	325	
Débit d'air (vitesse maximale)	m ³ /h	605	
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	m ³ /h	775	
Débit d'air max. (Q) (Q_{max})	m ³ /h	775	
Pression d'air optimale mesurée	Pa	393	
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	dB	46	
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	dB	61	
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	dB	67	
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	W	226,4	
Puissance en mode OFF (P_o)	W		
Consommation énergétique pondérée en marche (P_s)	W	0,35	
Puissance nominale du système d'éclairage	W	12,0	
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	lx	720	
Facteur de prolongation		1,2	