

Fiche relative aux hottes domestiques
selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

Miele		Identification du modèle	
		DA 3466 EXTA	
Consommation énergétique annuelle (AEC) ($AEC_{tr/min}$)	kWh par an		106,8
Classe d'efficacité énergétique			C
Indice d'efficacité énergétique (EEI) ($EEI_{tr/min}$)			74,3
Efficacité de dynamique des fluides (FDE) ($FDE_{tr/min}$)			21,3
Classe d'efficacité de dynamique des fluides			C
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			
Efficacité lumineuse (LE) ($LE_{tr/min}$)	lx/W		53,3
Classe d'efficacité lumineuse			A
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			
Degré de séparation des graisses	%		89,0
Classe pour le degré de séparation des graisses			B
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			
Volume d'air optimal mesuré	m^3/h		456,6
Débit d'air (vitesse minimale)	m^3/h		330
Débit d'air (vitesse maximale)	m^3/h		600
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	m^3/h		760
Débit d'air max. (Q) (Q_{max})	m^3/h		760
Pression d'air optimale mesurée	Pa		382
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	dB		48
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	dB		63
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	dB		69
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	W		227,4
Puissance en mode OFF (P_o)	W		
Consommation énergétique pondérée en marche (P_s)	W		0,20
Puissance nominale du système d'éclairage	W		6,0
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	lx		320
Facteur de prolongation			1,2