

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Identificatie van het model		DA 3496 EXTA	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC _{omw/min})	kWh/jaar	106,8	
Energie-efficiëntieklasse		C	
Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI _{omw/min})		74,3	
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE _{omw/min})		21,3	
Hydrodynamische efficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		C	
Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE _{omw/min})	lx/W	50,0	
Verlichtingsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A	
Vetfilteringsefficiëntie	%	89,0	
Vetfilteringsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		B	
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m ³ /h	456,6	
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m ³ /h	330	
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m ³ /h	600	
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m ³ /h	760	
Max. luchtstroom (Q) (Q _{max})	m ³ /h	760	
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa	382	
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB	48	
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB	63	
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB	69	
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W	227,4	
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P _o)	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P _s)	W	0,20	
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W	6,0	
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx	300	
Tijdstoenamefactor		1,2	