

Fiche relative aux hottes domestiques
selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

Miele			
Identification du modèle		DA 2698 EXTA	
Consommation énergétique annuelle (AEC) ($AEC_{tr/min}$)	kWh par an		112,6
Classe d'efficacité énergétique			C
Indice d'efficacité énergétique (EEI) ($EEI_{tr/min}$)			78,0
Efficacité de dynamique des fluides (FDE) ($FDE_{tr/min}$)			20,1
Classe d'efficacité de dynamique des fluides			
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			C
Efficacité lumineuse (LE) ($LE_{tr/min}$)	lx/W		54,2
Classe d'efficacité lumineuse			
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			A
Degré de séparation des graisses	%		95,3
Classe pour le degré de séparation des graisses			
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			A
Volume d'air optimal mesuré	m ³ /h		431,8
Débit d'air (vitesse minimale)	m ³ /h		325
Débit d'air (vitesse maximale)	m ³ /h		590
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	m ³ /h		735
Débit d'air max. (Q) (Q_{max})	m ³ /h		735
Pression d'air optimale mesurée	Pa		376
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	dB		47
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	dB		61
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	dB		67
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	W		222,6
Puissance en mode OFF (P_o)	W		
Consommation énergétique pondérée en marche (P_s)	W		0,35
Puissance nominale du système d'éclairage	W		12,0
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	lx		650
Facteur de prolongation			1,3