

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 2698 EXTA		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ($AEC_{U/min}$)	kWh/Jahr	112,6	
Energieeffizienzklasse		C	
Energieeffizienzindex (EEI) ($EEI_{U/min}$)		78,0	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ($FDE_{U/min}$)		20,1	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		C	
Beleuchtungseffizienz (LE) ($LE_{U/min}$)	lx/W	54,2	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	95,3	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h	431,8	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h	325	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	590	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h	735	
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m ³ /h	735	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	376	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	47	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	61	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	67	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	222,6	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	12,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	650	
Zeitverlängerungsfaktor		1,3	