

**Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen**  
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele		DA 2698 EXTA	
Identificatie van het model			
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC <sub>omw/min</sub> )	kWh/jaar	112,6	
Energie-efficiëntieklasse		C	
Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI <sub>omw/min</sub> )		78,0	
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE <sub>omw/min</sub> )		20,1	
Hydrodynamische efficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		C	
Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE <sub>omw/min</sub> )	lx/W	54,2	
Verlichtingsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A	
Vetfilteringsefficiëntie	%	95,3	
Vetfilteringsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A	
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m <sup>3</sup> /h	431,8	
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m <sup>3</sup> /h	325	
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m <sup>3</sup> /h	590	
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m <sup>3</sup> /h	735	
Max. luchtstroom (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	735	
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa	376	
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB	47	
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB	61	
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB	67	
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W	222,6	
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P <sub>o</sub> )	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P <sub>s</sub> )	W	0,35	
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W	12,0	
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx	650	
Tijdstoenamefactor		1,3	