

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele		CSDA 7001 FL	
Identificatie van het model			
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC _{omw/min})	kWh/jaar	25,3	
Energie-efficiëntieklasse		A++	
Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI _{omw/min})		35,8	
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE _{omw/min})		36,4	
Hydrodynamische-efficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A	
Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE _{omw/min})	lx/W		
Verlichtingsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		-	
Vetfilteringsefficiëntie	%	93,3	
Vetfilteringsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		B	
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m ³ /h	294,5	
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m ³ /h	145	
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m ³ /h	460	
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m ³ /h	560	
Max. luchtstroom (Q) (Q _{max})	m ³ /h	560	
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa	448	
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB	39	
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB	65	
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB	69	
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W	100,6	
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P _o)	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P _s)	W	0,30	
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W	0,0	
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx	0	
Tijdstoenamefactor		0,7	