

Geräteinformationen für Kaffeevollautomaten

| Miele | | | |
|---|--|--|---------|
| Modellname/-kennzeichen | | CM 5310 Silence | |
| Bauform | | | |
| Standgerät | | ● | |
| Unterbaugerät | | - | |
| Einbaugerät | | - | |
| Türanschlag links/rechts | | - / - | |
| Abmessungen | | | |
| Geräteabmessungen | | Höhe | cm 36,0 |
| | | Breite | cm 24,1 |
| | | Tiefe | cm 46,0 |
| Nischenmaße für Einbau | | Höhe | cm 50,8 |
| | | Breite | cm 45,0 |
| | | Tiefe | cm 57,5 |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | | cm | |
| Ausstattung | | | |
| Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter | | - / ● | |
| Frischwasserbehälter | | l | 1,3 |
| Nettogewicht | | kg | 9,5 |
| Elektrischer Anschluss | | | |
| Spannung | | V | 220-240 |
| Anschlusswert | | W | 1.450 |
| Absicherung | | A | 10 |
| Funkentstört | | ● | |
| Netzurückwirkungsfrei | | ● | |
| Name und Postanschrift des Anbieters | | Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh | |
| Erklärungen: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ja, vorhanden | | | |
| Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten. | | | |