

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2014

Název nebo ochranná známka dodavatele

Miele

Adresa dodavatele

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Identifikační značka modelu

WTD160 WCS 8/5 kg

Obecné parametry výrobku

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	Jmenovitá kapacita	5.0	Rozměry v cm	Výška	85
	Jmenovitá prací kapacita	8.0		Šířka	60
				Hloubka	64
Index energetické účinnosti	EEI _W	51.6	Třída energetické účinnosti	EEI _W	A
	EEI _{WD}	66.9		EEI _{WD}	D
Index prací účinnosti	I _W	1.05	Účinnost máchání (v g/kg suchých textilních výrobků)	I _W	4.0
	J _W	1.04		J _W	4.0
Spotřeba energie v kWh na kg na cyklus pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0.469		Spotřeba energie v kWh na kg na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	2.658	
Spotřeba vody v litrech na cyklus v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	47		Spotřeba vody v litrech na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	68	
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C)	Jmenovitá prací kapacita	43	Zbytkový obsah vlhkosti (v %)	Jmenovitá prací kapacita	47
	Polovina	32		Polovina	47
	Čtvrtina	25		Čtvrtina	49
Otáčky při odstředování (ot/min)	Jmenovitá prací kapacita	1,500	Třída účinnosti sušení odstředováním	B	
	Polovina	1,500			
	Čtvrtina	1,500			
Doba trvání programu eco 40-60 (h:min)	Jmenovitá prací kapacita	3:39	doba trvání cyklu praní a sušení (h:min)	Jmenovitá kapacita	389
	Polovina	2:48		Polovina	239
	Čtvrtina	2:48			

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování při pracím cyklu v programu eco 40-60 při jmenovité kapacitě (v dB(A) re 1 pW)	71	Třída emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování v programu eco 40-60 při jmenovité práci kapacitě	A
Konstrukční typ	volně stojící		
Vypnutý stav (W)	0.30	Pohotovostní režim (W)	-
Odložený start (W) (v příslušných případech)	2.60	Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	0.70
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem	24 měsíců		
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra	ne		
Další informace			
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení (EU) 2019/2023	https://www.miele.com/		