

# Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2014

**Naam van de leverancier of het handelsmerk** Miele

**Adres van de leverancier** Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

**Typeaanduiding** WTW870WPM PWash&TDos 9/6 kg

## Algemene productparameters

Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	Nominale capaciteit	6.0	Afmetingen in cm	Hoogte	85
	Nominale wascapaciteit	9.0		Breedte	60
				Diepte	71
Energie-efficiëntie-index	EEI <sub>w</sub>	51.8	Energie-efficiëntieklasse	EEI <sub>w</sub>	A
	EEI <sub>wd</sub>	66.9		EEI <sub>wd</sub>	D
Wasefficiëntie-index	I <sub>w</sub>	1.040	Spoeldoeltreffendheid (g/kg droog textiel)	I <sub>w</sub>	4.0
	J <sub>w</sub>	1.038		J <sub>w</sub>	4.0
Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per kg per cyclus, voor de wascyclus van de huishoudelijke was-droogcombinatie, met het programma „eco 40-60” bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0.493		Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per kg per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was-droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	3.072	
Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor het programma „eco 40-60” bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	48		Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was-droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	73	
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C)	Nominale wascapaciteit	43	Resterend vochtgehalte (%)	Nominale wascapaciteit	42
	Helft	32		Helft	44
	Kwart	24		Kwart	46
Centrifugesnelheid (rpm)	Nominale wascapaciteit	1600	Centrifuge-efficiëntieklasse	A	
	Helft	1600			
	Kwart	1600			

Duur van het programma „eco 40-60” (u:min)	Nominale wascapaciteit	199	Duur van de cyclus wassen en drogen (u:min)	Nominale capaciteit	7:19
	Helft	159		Helft	4:19
	Kwart	149			
Emissie van akoestisch luchtgeluid tijdens de centrifugefase van de wascyclus „eco 40-60” bij nominale wascapaciteit (dB(A) re 1 pW)	69		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid van de centrifugefase van het programma „eco 40-60” bij nominale wascapaciteit	A	
Ontwerptype	Vrijstaand				
Uitstand (W)	0.10		Stand-bystand (W)	-	
Startvertraging (W) (indien van toepassing)	2.40		Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	0.50	
<b>Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie</b>	24 maanden				
<b>Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus</b>	neen				
<b>Aanvullende informatie</b>					
Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023			<a href="https://www.miele.com/">https://www.miele.com/</a>		