

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014

Nom du fournisseur ou marque commerciale

Miele

Adresse du fournisseur

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Référence du modèle

WTR870WPM PWash&TDos 8/5 kg

Paramètres généraux du produit

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	Capacité nominale	5.0	Dimensions en cm	Hauteur	85
	Capacité nominale de lavage	8.0		Largeur	60
				Profondeur	64
Indice d'efficacité énergétique	IEE _W	50.0	Classe d'efficacité énergétique	IEE _W	A
	IEE _{WD}	66.0		IEE _{WD}	D
Indice d'efficacité de lavage	I _W	1.03	Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)	I _W	3.7
	J _W	1.03		J _W	3.3
Consommation d'énergie en kWh par kg par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0.455		Consommation d'énergie en kWh par kg par cycle, pour le cycle «lavage et séchage» du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	2.620	
Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	47		Consommation d'eau en litres par cycle, pour le cycle «lavage et séchage» du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	68	
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)	Capacité nominale de lavage	35	Taux d'humidité résiduelle (%)	Capacité nominale de lavage	44
	Moitié	28		Moitié	43
	Quart	25		Quart	46
Vitesse d'essorage (t/m)	Capacité nominale de lavage	1,600	Classe d'efficacité d'essorage	A	
	Moitié	1,600			
	Quart	1,600			

Durée du programme «eco 40-60» (h:min)	Capacité nominale de lavage	3:39	Durée du cycle «lavage et séchage» (h:min)	Capacité nominale	389
	Moitié	2:39		Moitié	239
	Quart	2:29			
Émissions acoustique dans l'air lors de la phase d'essorage pour le cycle de lavage «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]	69		Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage pour le programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage	A	
Type de construction	Pose libre				
Mode arrêt (W)	0.10		Mode veille (W)	-	
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4.00		Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	0.50	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur			24 mois		
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage			non		
Informations supplémentaires					
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission			https://www.miele.com/		