

# Fiche d'information sur le produit

Directive 96/60/CE du Conseil

Nom du fournisseur ou marque commerciale	<b>Miele &amp; Cie KG</b>
Référence du modèle	<b>WTI370 WPM PWash 8/5 kg</b>
Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A (plus efficace) à G (moins efficace)	
Cycle «coton» standard	
Consommation d'énergie pour le lavage, l'essorage et le séchage (cycle de fonctionnement complet)	<b>5.47 kWh</b>
Consommation annuelle d'énergie pour le lavage et l'essorage (cycle de lavage)	<b>0.97 kWh</b>
Classe de performances de lavage A sur une échelle allant de A (plus élevé) à G (moins élevé)	
Teneur en eau après essorage 44 % (par rapport au poids du linge sec)	
Vitesse d'essorage maximale	<b>1600 t/m</b>
Capacité de lavage	<b>5 kg</b>
Capacité de séchage	<b>8 kg</b>
Consommation d'eau pour le lavage, l'essorage et le séchage (cycle de fonctionnement complet)	<b>105 Litres</b>
Consommation d'eau pour le lavage et l'essorage (cycle de lavage)	<b>50 Litres</b>
Durée du lavage et du séchage	<b>470 minutes</b>
Autres informations	
Consommation annuelle estimée d'un ménage de quatre personnes, utilisant toujours le sèche-linge (200 cycles) (énergie) <b>1094 kWh</b>	
Consommation annuelle estimée d'un ménage de quatre personnes, utilisant toujours le sèche-linge (200 cycles) (eau) <b>21000 Litres</b>	
Consommation annuelle estimée d'un ménage de quatre personnes, n'utilisant jamais le sèche-linge (200 cycles) (énergie) <b>194 kWh</b>	
Consommation annuelle estimée d'un ménage de quatre personnes, n'utilisant jamais le sèche-linge (200 cycles) (eau) <b>10000 Litres</b>	
Bruit pendant les cycles de lavage	<b>46 dB</b>
Bruit pendant les cycles d'essorage	<b>72 dB</b>
Bruit pendant les cycles de séchage	<b>58 dB</b>