

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014

**Nom du fournisseur ou marque commerciale**

Miele

**Adresse du fournisseur**

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

**Référence du modèle**

WTD160 WCS 8/5 kg

## Paramètres généraux du produit

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	Capacité nominale	5.0	Dimensions en cm	Hauteur	85
	Capacité nominale de lavage	8.0		Largeur	60
				Profondeur	64
Indice d'efficacité énergétique	IEE <sub>W</sub>	51.6	Classe d'efficacité énergétique	IEE <sub>W</sub>	A
	IEE <sub>WD</sub>	66.9		IEE <sub>WD</sub>	D
Indice d'efficacité de lavage	I <sub>W</sub>	1.05	Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)	I <sub>W</sub>	4.0
	J <sub>W</sub>	1.04		J <sub>W</sub>	4.0
Consommation d'énergie en kWh par kg par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0.469		Consommation d'énergie en kWh par kg par cycle, pour le cycle «lavage et séchage» du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	2.658	
Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	47		Consommation d'eau en litres par cycle, pour le cycle «lavage et séchage» du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	68	
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)	Capacité nominale de lavage	43	Taux d'humidité résiduelle (%)	Capacité nominale de lavage	47
	Moitié	32		Moitié	47
	Quart	25		Quart	49
Vitesse d'essorage (t/m)	Capacité nominale de lavage	1,500	Classe d'efficacité d'essorage	B	
	Moitié	1,500			
	Quart	1,500			

Durée du programme «eco 40-60» (h:min)	Capacité nominale de lavage	3:39	Durée du cycle «lavage et séchage» (h:min)	Capacité nominale	389
	Moitié	2:48		Moitié	239
	Quart	2:48			
Émissions acoustique dans l'air lors de la phase d'essorage pour le cycle de lavage «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]	71		Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage pour le programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage	A	
Type de construction	Pose libre				
Mode arrêt (W)	0.30		Mode veille (W)	-	
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	2.60		Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	0.70	
<b>Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur</b>			24 mois		
<b>Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage</b>			non		
<b>Informations supplémentaires</b>					
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission			<a href="https://www.miele.com/">https://www.miele.com/</a>		