

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2014

Naam van de leverancier of het handelsmerk Miele

Adres van de leverancier Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Typeaanduiding WTD163 WCS 8/5 kg

Algemene productparameters

Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	Nominale capaciteit	5.0	Afmetingen in cm	Hoogte	85
	Nominale wascapaciteit	8.0		Breedte	60
				Diepte	64
Energie-efficiëntie-index	EEI _w	51.6	Energie-efficiëntieklasse	EEI _w	A
	EEI _{wd}	66.9		EEI _{wd}	D
Wasefficiëntie-index	I _w	1.045	Spoeldoeltreffendheid (g/kg droog textiel)	I _w	4.0
	J _w	1.036		J _w	4.0
Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per kg per cyclus, voor de wascyclus van de huishoudelijke was-droogcombinatie, met het programma „eco 40-60” bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0.469		Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per kg per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was-droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	2.658	
WATERVERBRUIK, uitgedrukt in liters per cyclus, voor het programma „eco 40-60” bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	47		WATERVERBRUIK, uitgedrukt in liters per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was-droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	68	
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C)	Nominale wascapaciteit	43	Resterend vochtgehalte (%)	Nominale wascapaciteit	47
	Heft	32		Heft	47
	Kwart	25		Kwart	49
Centrifugesnelheid (rpm)	Nominale wascapaciteit	1500	Centrifuge-efficiëntieklasse	B	
	Heft	1500			
	Kwart	1500			

Duur van het programma „eco 40-60” (u:min)	Nominale wascapaciteit	219	Duur van de cyclus wassen en drogen (u:min)	Nominale capaciteit	6:29
	Helft	168		Helft	3:59
	Kwart	168			
Emissie van akoestisch luchtgeluid tijdens de centrifugefase van de wascyclus „eco 40-60” bij nominale wascapaciteit (dB(A) re 1 pW)	71		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid van de centrifugefase van het programma „eco 40-60” bij nominale wascapaciteit	A	
Ontwerptype	Vrijstaand				
Uitstand (W)	0.30		Stand-bystand (W)	-	
Startvertraging (W) (indien van toepassing)	2.60		Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	0.70	
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie	24 maanden				
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus	neen				
Aanvullende informatie					
Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023			https://www.miele.com/		