

# Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2014

**Název nebo ochranná známka dodavatele** Miele

**Adresa dodavatele** Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

**Identifikační značka modelu** WTR870WPM PWash&TDos 8/5 kg

## Obecné parametry výrobku

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	Jmenovitá kapacita <sup>(b)</sup>	5.0	Rozměry v cm	Výška	85
	Jmenovitá prací kapacita <sup>(a)</sup>	8.0		Šířka	60
				Hloubka	64
Index energetické účinnosti	$EEI_W^{(a)}$	50.1	Třída energetické účinnosti	$EEI_W^{(a)}$	A
	$EEI_{WD}^{(b)}$	66.0		$EEI_{WD}^{(b)}$	D
Index prací účinnosti	$I_W^{(a)}$	1.036	Účinnost máchání (v g/kg suchých textilních výrobků)	$I_R^{(a)}$	4.0
	$J_W^{(b)}$	1.061		$J_R^{(b)}$	4.0
Spotřeba energie v kWh na cyklus pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0.455		Spotřeba energie v kWh na kg na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	2.620	
Spotřeba vody v litrech na cyklus v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	47		Spotřeba vody v litrech na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	68	
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití programu eco 40–60.	Jmenovitá prací kapacita	35	Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití cyklu praní a sušení	Jmenovitá kapacita	30
	Polovina	28		Polovina	24
	Čtvrtina	25			
Otáčky při odstředování <sup>(a)</sup> (ot/min)	Jmenovitá prací kapacita	1600	Vážený zbytkový obsah vlhkosti <sup>(a)</sup> (%)	44.0	
	Polovina	1600			
	Čtvrtina	1600			
Doba trvání programu eco 40-60 (h:min)	Jmenovitá prací kapacita	3:39	Třída účinnosti sušení odstředováním <sup>(a)</sup>	A	
	Polovina	2:39			
	Čtvrtina	2:29			

<sup>(a)</sup> pro program eco 40–60

<sup>(b)</sup> pro cyklus praní a sušení

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování při pracím cyklu v programu eco 40-60 při jmenovité kapacitě (v dB(A) re 1 pW)	69	doba trvání cyklu praní a sušení (h:min)	Jmenovitá kapacita	6:29
			Polovina	3:59
Konstrukční typ	volně stojící	Třída emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování v programu eco 40-60 při jmenovité prací kapacitě	A	
Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)	0.10	Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)	-	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4.00	Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	0.50	
<b>Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem</b>		24 měsíců		
<b>Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra</b>		ne		
<b>Další informace</b>				
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení (EU) 2019/2023		<a href="https://www.miele.com/">https://www.miele.com/</a>		
<sup>(a)</sup> pro program eco 40–60 <sup>(b)</sup> pro cyklus praní a sušení				