

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2016

**Nom du fournisseur ou marque commerciale** Miele

**Adresse du fournisseur** Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

**Référence du modèle** K 7364 D

## Type d'appareil de réfrigération

|                                   |     |                      |             |
|-----------------------------------|-----|----------------------|-------------|
| Appareil à faible niveau de bruit | non | Type de construction | Encastrable |
|-----------------------------------|-----|----------------------|-------------|

|                             |     |                                 |     |
|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| Appareil de stockage du vin | non | Autre appareil de réfrigération | oui |
|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----|

## Paramètres généraux du produit

| Paramètre  |            | Valeur | Paramètre  | Valeur       |
|--|------------|--------|--|--------------|
| Dimensions hors tout (millimètres)   | Hauteur    | 1218   | Volume total (dm <sup>3</sup> ou l)  | 183          |
|  | Largeur    | 559    |  |              |
|  | Profondeur | 546    |  |              |
| IEE  |            | 80.0   | Classe d'efficacité énergétique  | D            |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]                             |            | 29     | Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air                                     | A            |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)   |            | 119    | Classe climatique <sup>1)</sup>  | N, SN, ST, T |
| Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté |            | 10     | Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 43           |
| Réglage hiver  |            | non    |  |              |

## Paramètres des compartiments

| Type de compartiment                |     | Paramètres et valeurs de compartiment         |  |   |   |
|-------------------------------------|-----|---|--|---|---|
|                                     |     | Volume du compartiment (dm <sup>3</sup> ou l) | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)<br>Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3; | Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h) | Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) |
| Garde-manger                        | non | -   | -  | -   | -   |
| Stockage du vin                     | non | -   | -  | -   | -   |
| Cave                                | non | -   | -  | -   | -   |
| Denrées alimentaires fraîches       | oui | 167.3   | 5  | -   | -   |
| Denrées hautement périssables       | non | -   | -  | -   | -   |
| Sans étoile ou fabrication de glace | non | -   | -  | -   | -   |

|   |     |  |     |      |   |
|---|-----|--|-----|------|---|
| 1 étoile  | non | -  | -   | -    | - |
| 2 étoiles   | non | -  | -   | -    | - |
| 3 étoiles   | non | -  | -   | -    | - |
| 4 étoiles   | oui | 15.9   | -18 | 2.00 | - |
| Zone 2 étoiles  | non | -  | -   | -    | - |
| Compartiment à température variable   | -   | -  | -   | -    | - |
| <b>Compartiments « quatre étoiles »</b>   |     |  |     |      |   |
| Dispositif de congélation rapide  |     |  | non |      |   |
| <b>Paramètres de la source lumineuse</b>  |     |  |     |      |   |
| Type de source lumineuse  |     | Technologie d'éclairage utilisée: LED; Non-dirigée ou dirigée: DLS; Secteur ou non secteur: NMLS; Source lumineuse connectée (SLC): non; Source lumineuse réglable en couleur: non; Enveloppe: No; Sources lumineuses à luminance élevée: non; Protection anti-éblouissement: non; Utilisation avec un variateur: SPECIFIC |     |      |   |
| Classe d'efficacité énergétique   |     | G  |     |      |   |
| Type de source lumineuse  |     | Technologie d'éclairage utilisée: LED; Non-dirigée ou dirigée: DLS; Secteur ou non secteur: NMLS; Source lumineuse connectée (SLC): non; Source lumineuse réglable en couleur: non; Enveloppe: NO; Sources lumineuses à luminance élevée: non; Protection anti-éblouissement: non; Utilisation avec un variateur: SPECIFIC |     |      |   |
| Classe d'efficacité énergétique   |     | G  |     |      |   |
| <b>Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur</b>   |     | 24 mois  |     |      |   |
| <b>Informations supplémentaires</b>   |     |  |     |      |   |
| Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission |     | <a href="https://www.miele.com/">https://www.miele.com/</a>  |     |      |   |
| 1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical   |     |  |     |      |   |