

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2016

Nom du fournisseur ou marque commerciale Miele

Adresse du fournisseur Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Référence du modèle K 7373 B

Type d'appareil de réfrigération

| | | | |
|-----------------------------------|-----|----------------------|-------------|
| Appareil à faible niveau de bruit | non | Type de construction | Encastrable |
|-----------------------------------|-----|----------------------|-------------|

| | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| Appareil de stockage du vin | non | Autre appareil de réfrigération | oui |
|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----|

Paramètres généraux du produit

| Paramètre | | Valeur | Paramètre | Valeur |
|--|------------|--------|--|--------------|
| Dimensions hors tout (millimètres) | Hauteur | 1218 | Volume total (dm ³ ou l) | 191 |
| | Largeur | 559 | | |
| | Profondeur | 546 | | |
| IEE | | 51.0 | Classe d'efficacité énergétique | B |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW] | | 29 | Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | A |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) | | 72 | Classe climatique ¹⁾ | N, SN, ST, T |
| Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | | 10 | Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 43 |
| Réglage hiver | | non | | |

Paramètres des compartiments

| Type de compartiment | | Paramètres et valeurs de compartiment | | | |
|-------------------------------------|-----|---|--|---|---|
| | | Volume du compartiment (dm ³ ou l) | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3; | Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h) | Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) |
| Garde-manger | non | - | - | - | - |
| Stockage du vin | non | - | - | - | - |
| Cave | non | - | - | - | - |
| Denrées alimentaires fraîches | oui | 124.4 | 5 | - | - |
| Denrées hautement périssables | oui | 66.6 | 0 | - | A |
| Sans étoile ou fabrication de glace | non | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 1 étoile | non | - | - | - | - |
| 2 étoiles | non | - | - | - | - |
| 3 étoiles | non | - | - | - | - |
| 4 étoiles | non | - | - | - | - |
| Zone 2 étoiles | non | - | - | - | - |
| Compartiment à température variable | - | - | - | - | - |
| Compartiments « quatre étoiles » | | | | | |
| Dispositif de congélation rapide | | - | | | |
| Paramètres de la source lumineuse | | | | | |
| Type de source lumineuse | Technologie d'éclairage utilisée: LED; Non-dirigée ou dirigée: DLS; Secteur ou non secteur: NMLS; Source lumineuse connectée (SLC): non; Source lumineuse réglable en couleur: non; Enveloppe: No; Sources lumineuses à luminance élevée: non; Protection anti-éblouissement: non; Utilisation avec un variateur: SPECIFIC | | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | F | | | | |
| Type de source lumineuse | Technologie d'éclairage utilisée: LED; Non-dirigée ou dirigée: DLS; Secteur ou non secteur: NMLS; Source lumineuse connectée (SLC): non; Source lumineuse réglable en couleur: non; Enveloppe: NO; Sources lumineuses à luminance élevée: non; Protection anti-éblouissement: non; Utilisation avec un variateur: SPECIFIC | | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | F | | | | |
| Type de source lumineuse | Technologie d'éclairage utilisée: LED; Non-dirigée ou dirigée: DLS; Secteur ou non secteur: NMLS; Source lumineuse connectée (SLC): non; Source lumineuse réglable en couleur: non; Enveloppe: NO; Sources lumineuses à luminance élevée: non; Protection anti-éblouissement: non; Utilisation avec un variateur: SPECIFIC | | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | G | | | | |
| Type de source lumineuse | Technologie d'éclairage utilisée: LED; Non-dirigée ou dirigée: DLS; Secteur ou non secteur: NMLS; Source lumineuse connectée (SLC): non; Source lumineuse réglable en couleur: non; Enveloppe: NO; Sources lumineuses à luminance élevée: non; Protection anti-éblouissement: non; Utilisation avec un variateur: SPECIFIC | | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | G | | | | |
| Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur | | 24 mois | | | |
| Informations supplémentaires | | | | | |
| Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission | | https://www.miele.com/ | | | |
| 1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical | | | | | |