

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2016

Naam van de leverancier of het handelsmerk Miele

Adres van de leverancier Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Typeaanduiding K 7763 E

Type koelapparaat

Geluidsarm apparaat neen Ontwerptype Inbouw

Wijnbewaarkast neen Ander koelapparaat ja

Algemene productparameters

Parameter		Waarde	Parameter	Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1770	Totaal volume (dm ³ of l)	311
	Breedte	559		
	Diepte	546		
EEI		100.0	Energie-efficiëntieklasse	E
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		35	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		115	Klimaatklasse ¹⁾	N, SN, ST, T
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is		10	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	43
Winterinstelling		neen		

Compartmentparameters

Compartmenttype		Compartmentparameters en waarden			
		Compartment-volume (dm ³ of l)	Aanbevolen	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooiertype (zelfontdooifunctie = Z, handmatige ontdooifunctie = H)
Vorraad	neen	-	-	-	-
Wijnbewaring	neen	-	-	-	-
Kelder	neen	-	-	-	-
Vers voedsel	ja	311.3	5	-	-
Chill	neen	-	-	-	-
0 sterren of ijsmaker	neen	-	-	-	-
1 ster	neen	-	-	-	-
2 sterren	neen	-	-	-	-
3 sterren	neen	-	-	-	-
4 sterren	neen	-	-	-	-
2-sterrengedeelte	neen	-	-	-	-
Compartment met variabele temperatuur	-	-	-	-	-

Voor 4-sterrencompartimenten

Snelvriesfunctie -

Lichtbronparameters

Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: No; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindings scherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	F
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindings scherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindings scherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindings scherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindings scherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie	24 maanden
Aanvullende informatie	
Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie	https://www.miele.com/
1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical	