

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2016

Naam van de leverancier of het handelsmerk Miele

Adres van de leverancier Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Typeaanduiding K 7764 E

Type koelapparaat

Geluidsarm apparaat	neen	Ontwerptype	Inbouw
---------------------	------	-------------	--------

Wijnbewaarkast	neen	Ander koelapparaat	ja
----------------	------	--------------------	----

Algemene productparameters

Parameter		Waarde	Parameter	Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1770	Totaal volume (dm ³ of l)	287
	Breedte	559		
	Diepte	546		
EEL		100.0	Energie-efficiëntieklasse	E
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		35	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		171	Klimaatklasse ¹⁾	N, SN, ST, T
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is		10	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	43
Winterinstelling		neen		

Compartmentparameters

Compartmenttype	Compartmentparameters en waarden				
		Compartment-volume (dm ³ of l)	Aanbevolen	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooiertype (zelfontdooifunctie = Z, handmatige ontdooifunctie = H)
Vorraad	neen	-	-	-	-
Wijnbewaring	neen	-	-	-	-
Kelder	neen	-	-	-	-
Vers voedsel	ja	260.5	5	-	-
Chill	neen	-	-	-	-
0 sterren of ijsmaker	neen	-	-	-	-
1 ster	neen	-	-	-	-
2 sterren	neen	-	-	-	-
3 sterren	neen	-	-	-	-
4 sterren	ja	27.1	-18	2.00	-
2-sterrengedeelte	neen	-	-	-	-
Compartment met variabele temperatuur	-	-	-	-	-

Voor 4-sterrencompartimenten

Snelvriesfunctie -

Lichtbronparameters

Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: No; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindingscherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	F
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindingscherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindingscherm: neen; Dimbaar: NO
Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindingscherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie	24 maanden
Aanvullende informatie	
Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie	https://www.miele.com/
1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical	