

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2016

Naam van de leverancier of het handelsmerk Miele

Adres van de leverancier Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Typeaanduiding KF 7772 B

Type koelapparaat

Geluidsarm apparaat neen Ontwerptype Inbouw

Wijnbewaarkast neen Ander koelapparaat ja

Algemene productparameters

Parameter		Waarde	Parameter	Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1770	Totaal volume (dm ³ of l)	256
	Breedte	559		
	Diepte	546		
EEL		51.0	Energie-efficiëntieklasse	B
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		33	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		116	Klimaatklasse ¹⁾	N, SN, ST, T
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is		10	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	43
Winterinstelling		neen		

Compartimentparameters

Compartimenttype		Compartimentparameters en waarden			
		Compartiment-volume (dm ³ of l)	Aanbevolen	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (zelfontdooifunctie = Z, handmatige ontdooifunctie = H)
Vorraad	neen	-	-	-	-
Wijnbewaring	neen	-	-	-	A
Kelder	neen	-	-	-	-
Vers voedsel	ja	131.6	5	-	-
Chill	ja	70.7	0	-	A
0 sterren of ijsmaker	neen	-	-	-	-
1 ster	neen	-	-	-	-
2 sterren	neen	-	-	-	-
3 sterren	neen	-	-	-	-
4 sterren	ja	54.4	-18	4.00	M
2-sterrengedeelte	neen	-	-	-	-
Compartiment met variabele temperatuur	-	-	-	-	-

Voor 4-sterrencompartimenten

Snelvriesfunctie -

Lichtbronparameters

Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: No; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindings scherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	F
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindings scherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	F
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindings scherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	F
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindings scherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindings scherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie	24 maanden
Aanvullende informatie	
Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie	https://www.miele.com/
1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical	