

# Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2016

**Naam van de leverancier of het handelsmerk** Miele

**Adres van de leverancier** Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

**Typeaanduiding** KFN 7795 D

**Type koelapparaat**

Geluidsarm apparaat	neen	Ontwerptype	Inbouw
---------------------	------	-------------	--------

Wijnbewaarkast	neen	Ander koelapparaat	ja
----------------	------	--------------------	----

## Algemene productparameters

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	Totaal volume (dm <sup>3</sup> of l)	246
	Breedte		
	Diepte		
EEI	80.0	Energie-efficiëntieklasse	D
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)	34	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	208	Klimaatklasse <sup>1)</sup>	N, SN, ST
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	10	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	38
Winterinstelling	neen		

## Compartmentparameters

Compartmenttype	Compartmentparameters en waarden			
	Compartment-volume (dm <sup>3</sup> of l)	Aanbevolen	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (zelfontdooifunctie = Z, handmatige ontdooifunctie = H)
Vorraad	neen	-	-	-
Wijnbewaring	neen	-	-	-
Kelder	neen	-	-	-
Vers voedsel	ja	104.5	5	-
Chill	ja	70.7	0	A
0 sterren of ijsmaker	neen	-	-	-
1 ster	neen	-	-	-
2 sterren	neen	-	-	-
3 sterren	neen	-	-	-
4 sterren	ja	70.9	-18	6.00
2-sterrengedeelte	neen	-	-	-
Compartment met variabele temperatuur	-	-	-	-

## Voor 4-sterrencompartimenten

Snelvriesfunctie -

## Lichtbronparameters

Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: No; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindings scherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	F
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindings scherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	F
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindings scherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	F
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindings scherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindings scherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
<b>Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie</b>	24 maanden
<b>Aanvullende informatie</b>	
Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie	<a href="https://www.miele.com/">https://www.miele.com/</a>
1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical	