

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014

Nom du fournisseur ou marque commerciale Miele

Adresse du fournisseur Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Référence du modèle WSA033 WCS Active

Paramètres généraux du produit

| Paramètre | Valeur | | Paramètre | Valeur | |
|---|-------------------|------|---|------------|----|
| Capacité nominale ^(a) (kg) | 7.0 | | Dimensions en cm | Hauteur | 85 |
| | | | | Largeur | 60 |
| | | | | Profondeur | 64 |
| Indice d'efficacité énergétique IEE _w ^(a) | 58.7 | | Classe d'efficacité énergétique ^(a) | B | |
| Indice d'efficacité de lavage ^(a) | 1.037 | | Efficacité de rinçage (g/kg) ^(a) | 4.9 | |
| Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil. | 0.506 | | Consommation d'eau égale en litres par cycle, sur la base du programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau. | 45 | |
| Température maximale à l'intérieur du textile traité ^(a) (°C) | Capacité nominale | 38 | Taux d'humidité résiduelle pondéré ^(a) (%) | 51.0 | |
| | Moitié | 35 | | | |
| | Quart | 29 | | | |
| Vitesse d'essorage ^(a) (t/m) | Capacité nominale | 1400 | Classe d'efficacité d'essorage ^(a) | B | |
| | Moitié | 1400 | | | |
| | Quart | 1400 | | | |
| Durée du programme ^(a) (h:min) | Capacité nominale | 3:19 | Type de construction | Pose libre | |
| | Moitié | 2:39 | | | |
| | Quart | 2:39 | | | |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air ^(a) (phase d'essorage) | 72 | | Classe d'émissions de bruit ^(a) (phase d'essorage) | A | |
| Mode arrêt (W) (le cas échéant) | 0.30 | | Mode veille (W) (le cas échéant) | - | |
| Démarrage différé (W) (le cas échéant) | 3.20 | | Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant) | - | |

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur 24 mois

Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage non

Informations supplémentaires

^(a) Pour le programme "eco 40-60"

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission <https://www.miele.com/>

^(a) Pour le programme "eco 40-60"