

Fiche relative aux hottes domestiques
selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

Miele		Identification du modèle	
		DA 9091 W Screen	
Consommation énergétique annuelle (AEC) ($AEC_{tr/min}$)	kWh par an		67,7
Classe d'efficacité énergétique			B
Indice d'efficacité énergétique (EEI) ($EEI_{tr/min}$)			66,1
Efficacité de dynamique des fluides (FDE) ($FDE_{tr/min}$)			23,5
Classe d'efficacité de dynamique des fluides			
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			B
Efficacité lumineuse (LE) ($LE_{tr/min}$)	lx/W		93,8
Classe d'efficacité lumineuse			
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			A
Degré de séparation des graisses	%		92,8
Classe pour le degré de séparation des graisses			
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)			B
Volume d'air optimal mesuré	m ³ /h		412,8
Débit d'air (vitesse minimale)	m ³ /h		205
Débit d'air (vitesse maximale)	m ³ /h		415
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	m ³ /h		670
Débit d'air max. (Q) (Q_{max})	m ³ /h		670
Pression d'air optimale mesurée	Pa		319
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	dB		39
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	dB		50
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	dB		62
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	W		155,1
Puissance en mode OFF (P_o)	W		
Consommation énergétique pondérée en marche (P_s)	W		0,25
Puissance nominale du système d'éclairage	W		3,2
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	lx		300
Facteur de prolongation			1,2