

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele		DA 9091 W Screen	
Identificatie van het model			
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC _{omw/min})	kWh/jaar		67,7
Energie-efficiëntieklasse			B
Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI _{omw/min})			66,1
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE _{omw/min})			23,5
Hydrodynamische-efficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			B
Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE _{omw/min})	lx/W		93,8
Verlichtingsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Vetfilteringsefficiëntie	%		92,8
Vetfilteringsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			B
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m ³ /h	412,8	
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m ³ /h	205	
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m ³ /h	415	
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m ³ /h	670	
Max. luchtstroom (Q) (Q _{max})	m ³ /h	670	
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa	319	
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB	39	
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB	50	
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB	62	
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W	155,1	
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P _o)	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P _s)	W	0,25	
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W	3,2	
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx	300	
Tijdstoenamefactor		1,2	