

# Fiche produit concernant les sèche-linge domestiques à tambour

selon le règlement délégué (UE) N°392/2012

Miele			
Identification du modèle		TCH790WP EcoSpeed&9kg	
Capacité nominale <sup>1</sup>	kg	9,0	
	A évacuation d'air / à condensation	- / -	
Type de sèche-linge domestique			
Classe d'efficacité énergétique			
A+++ (la plus grande efficacité) à D (la plus faible efficacité)		A+++	
Consommation énergétique annuelle pondérée (AE <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>	kWh par an	185	
	automatique / non automatique	● / -	
sèche-linge			
Consommation d'énergie du programme coton standard			
Consommation d'énergie à pleine charge	kWh	1,55	
Consommation d'énergie à demi-charge	kWh	0,84	
Consommation énergétique pondérée à l'arrêt (P <sub>o</sub> )	W	0,20	
Consommation d'énergie pondérée en mode laissé sur marche (P <sub>i</sub> )	W	0,20	
Durée du mode laissé sur marche (T <sub>i</sub> ) <sup>3</sup>	min	15	
programme standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche <sup>4</sup>		Coton avec flèche	
Durée du programme coton standard			
Durée du programme pondérée	min	141	
Durée du programme à pleine charge	min	184	
Durée du programme à demi-charge	min	108	
Taux de condensation <sup>5</sup>			
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)		A	
taux de condensation pondéré du « programme coton standard à pleine charge et à demi-charge »	%	94	
taux de condensation moyen du « programme coton standard à pleine charge »	%	94	
taux de condensation moyen du « programme coton standard à demi-charge »	%	94	
niveau de puissance acoustique (L <sub>WA</sub> ) <sup>6</sup>	dB(A) re 1 pW	64	
Appareil intégrable		-	
<p>● Oui, si disponible</p> <p><sup>1</sup> en kg de linge en coton pour le programme coton standard à pleine charge</p> <p><sup>2</sup> sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.</p> <p><sup>3</sup> si le sèche-linge domestique à tambour est équipé d'un système de gestion de la consommation d'électricité</p> <p><sup>4</sup> Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.</p> <p><sup>5</sup> si le sèche-linge domestique à tambour est à condensation</p> <p><sup>6</sup> pour le programme coton standard à pleine charge</p>			