

Informační list pro odsávače par pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 a nařízení č. 66/2014

Miele		DAS 4920	
Identifikační značka modelu		DAS 4920	
Roční spotřeba energie (AEC) ($AEC_{U,min}$)	kWh/rok		22,9
třída energetické účinnosti			A+++
Index energetické účinnosti (EEI) ($EEI_{U,min}$)			28,9
Účinnost proudění tekutin (FDE) ($FDE_{U,min}$)			41,0
Třída účinnosti proudění tekutin			A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)
Účinnost osvětlení (LE) ($LE_{U,min}$)	lx/W		100,0
Třída účinnosti osvětlení			A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)
Účinnost filtrace tuků	%		96,0
Třída účinnosti filtrace tuků			A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	m ³ /h		344,7
Průtok vzduchu (min. rychlost)	m ³ /h		180
Průtok vzduchu (max. rychlost)	m ³ /h		401
Průtok vzduchu (intenzivní nebo zesílený režim)	m ³ /h		605
Maximální průtok vzduchu (Q) (Q_{max})	m ³ /h		605
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	Pa		484
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (min. rychlost)	dB		37
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (max. rychlost)	dB		55
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (intenzivní nebo zesílený režim)	dB		66
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti	W		113,4
Případná spotřeba ve vypnutém stavu (P_O)	W		
Případná spotřeba v pohotovostním režimu (P_S)	W		0,30
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	W		3,0
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	lx		300
Koeficient zvýšení času			0,5