

## Geräteinformationen für Kochfelder / Kochmulden

Miele			
Modellname/-kennzeichen		KM 2034 G	
<b>Bauform</b>			
Art des Kochfeldes	Kombination	-	
	Autark	●	
Trägermaterial	Edelstahl	●	
	Glaskeramik	-	
Beheizung	HiLight	-	
	Induktion	-	
	Gas	●	
Bedienung	Sensorfelder +/-	-	
	Schalterknebel	●	
<b>Abmessungen</b>			
Geräteabmessungen	Breite	cm	75,0
	Tiefe	cm	52,0
Ausschnittmaße für Einbau	Breite	cm	56,0
	Tiefe	cm	48,0
Einbauhöhe		cm	3,5
Einbauhöhe mit Anschlusskasten		cm	
<b>Kochzonen</b>			
Durchmesser bzw. Brennerart	1. Kochzone	mm	Starkbrenner
	2. Kochzone	mm	Sparbrenner
	3. Kochzone	mm	Dual-Wokbrenner
	4. Kochzone	mm	Normalbrenner
	5. Kochzone	mm	Normalbrenner
	6. Kochzone	mm	
Leistung der Kochzonen	1. Kochzone	W	2.600
	mit Booster	W	- / -
	2. Kochzone	W	1.000
	mit Booster	W	- / -
	3. Kochzone	W	4.200
	mit Booster	W	- / -
	4. Kochzone	W	1.750
	mit Booster	W	- / -
	5. Kochzone	W	1.750
	mit Booster	W	- / -
	6. Kochzone	W	
	mit Booster	W	- / -
<b>Warmhaltezone</b>			
Nettogewicht	kg	15,8	
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Spannung	V	230-240	
Anschlusswert	W	25	
Absicherung	A	1x10	x x x x
Länge des Anschlusskabels <sup>2)</sup>	cm	202	
Funktentstört		●	
Netzurückwirkungsfrei		●	
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
<b>Erklärungen:</b>			
• Ja, vorhanden			
<sup>1)</sup> Toleranzbereich +/- 5 cm.			
<sup>2)</sup> Die Länge setzt sich wie folgt zusammen. Die Länge des Kabels zwischen Kochfeld und Anschlusskasten beträgt 150 cm, die Länge ab dem Anschlusskasten beträgt 140 cm.			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			