

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2016

Naam van de leverancier of het handelsmerk Miele

Adres van de leverancier Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Typeaanduiding K 35442 iF

Type koelapparaat

Geluidsarm apparaat neen Ontwerptype Inbouw

Wijnbewaarkast neen Ander koelapparaat ja

Algemene productparameters

Parameter		Waarde	Parameter	Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1395	Totaal volume (dm ³ of l)	237
	Breedte	559		
	Diepte	544		
EEL		125.0	Energie-efficiëntieklasse	F
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		37	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		198	Klimaatklasse ¹⁾	ST
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is		16	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	38
Winterinstelling		neen		

Compartmentparameters

Compartmenttype	Compartmentparameters en waarden				
		Compartment-volume (dm ³ of l)	Aanbevolen	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (zelfontdooifunctie = Z, handmatige ontdooifunctie = H)
Vorraad	neen	-	-	-	-
Wijnbewaring	neen	-	-	-	-
Kelder	neen	-	-	-	-
Vers voedsel	ja	218.1	5	-	-
Chill	neen	-	-	-	-
0 sterren of ijsmaker	neen	-	-	-	-
1 ster	neen	-	-	-	-
2 sterren	neen	-	-	-	-
3 sterren	neen	-	-	-	-
4 sterren	ja	19.6	18	3.55	-
2-sterrengedeelte	neen	-	-	-	-
Compartment met variabele temperatuur	-	-	-	-	-

Voor 4-sterrencompartimenten

Snelvriesfunctie -

Lichtbronparameters

Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: No; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindingscherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindingscherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindingscherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindingscherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie	24 maanden
Aanvullende informatie	
Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie	https://www.miele.com/
1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical	