

Informatie over inbouw-koffieautomaat

Miele			
Naam en kenmerk van het model		CVA 6401 BRWS	
Constructievorm			
Vrijstaand apparaat		-	
Onderbouwapparaat		-	
Inbouwapparaat		•	
Draairichting van de deur links/rechts		• / -	
Afmetingen			
Afmetingen apparaat		Hoogte	cm 45,2
		Breedte	cm 59,5
		Diepte	cm 48,7
Nisafmetingen bij inbouw		Hoogte	cm 45,0-45,2
		Breedte	cm 56,0-56,8
		Diepte	cm 50,0
Diepte apparaat bij open deur		cm	106,0
Uitvoering			
Vaste wateraansluiting / Waterreservoir		- / •	
Waterreservoir		l	2,3
Nespresso-systeem / Mahlwerk voor bonen		- / •	
Voorraadhouder		St	-
Bonereservoir		g	500
Nettogewicht		kg	26,6
Elektrische aansluiting			
Spanning		V	220-240
Aansluitwaarde		W	2.800
Zekering		A	16
Ontstoord		•	
Ontstoord		•	
Naam en adres van de aanbieder		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
Toelichting			
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, aanwezig 			
<p>Let op: Stand van tabel 07/05. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.</p>			