

## Informatie over inbouw-koffieautomaat

Miele			
Naam en kenmerk van het model		CVA 6805 OBSW	
<b>Constructievorm</b>			
Vrijstaand apparaat		-	
Onderbouwapparaat		-	
Inbouwapparaat		•	
Draairichting van de deur links/rechts		• / -	
<b>Afmetingen</b>			
Afmetingen apparaat		Hoogte	cm 45,2
		Breedte	cm 59,5
		Diepte	cm 49,6
Nisafmetingen bij inbouw		Hoogte	cm 45,0-45,2
		Breedte	cm 56,0-56,8
		Diepte	cm 55,0
Diepte apparaat bij open deur		cm	106,0
<b>Uitvoering</b>			
Vaste wateraansluiting / Waterreservoir		• / -	
Waterreservoir		l	2,3
Nespresso-systeem / Maalwerk voor bonen		- / •	
Voorraadhouder		St	-
Bonereservoir		g	500
Nettogewicht		kg	28,4
<b>Elektrische aansluiting</b>			
Spanning		V	220-240
Aansluitwaarde		W	3.500
Zekering		A	16
Ontstoord		•	
Ontstoord		•	
Naam en adres van de aanbieder		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
<b>Toelichting</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, aanwezig</li> </ul>			
<p>Let op: Stand van tabel 07/05. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.</p>			