

## Informatie over inbouw-koffieautomaat

Miele			
Naam en kenmerk van het model		CVA 6401 EDST/CLST	
<b>Constructievorm</b>			
Vrijstaand apparaat		-	
Onderbouwapparaat		-	
Inbouwapparaat		•	
Draairichting van de deur links/rechts		• / -	
<b>Afmetingen</b>			
Afmetingen apparaat	Hoogte	cm	45,2
	Breedte	cm	59,5
	Diepte	cm	48,7
Nisafmetingen bij inbouw	Hoogte	cm	45,0-45,2
	Breedte	cm	56,0-56,8
	Diepte	cm	50,0
Diepte apparaat bij open deur		cm	106,0
<b>Uitvoering</b>			
Vaste wateraansluiting / Waterreservoir			- / •
Waterreservoir	l		2,3
Nespresso-systeem / Maalwerk voor bonen			- / •
Voorraadhouder	St		-
Bonenreservoir	g		500
Nettogewicht	kg		26,6
<b>Elektrische aansluiting</b>			
Spanning	V		220-240
Aansluitwaarde	W		2.800
Zekering	A		16
Ontstoord			•
Ontstoord			•
Naam en adres van de aanbieder		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
Toelichting			
• Ja, aanwezig			

Let op: Stand van tabel 07/05. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.