

## Informatie over inbouw-koffieautomaat

Miele			
Naam en kenmerk van het model		CVA6405 EDST/CLST	
<b>Constructievorm</b>			
Vrijstaand apparaat		-	
Onderbouwapparaat		-	
Inbouwapparaat		•	
Draairichting van de deur links/rechts		• / -	
<b>Afmetingen</b>			
Afmetingen apparaat	Hoogte	cm	45,2
	Breedte	cm	59,5
	Diepte	cm	49,6
Nisafmetingen bij inbouw	Hoogte	cm	45,0-45,2
	Breedte	cm	56,0-56,8
	Diepte	cm	55,0
Diepte apparaat bij open deur		cm	106,0
<b>Uitvoering</b>			
Vaste wateraansluiting / Waterreservoir		• / -	
Waterreservoir	l	2,3	
Nespresso-systeem / Maalwerk voor bonen		- / •	
Voorraadhouder	St	-	
Bonenreservoir	g	500	
Nettogewicht	kg	27,1	
<b>Elektrische aansluiting</b>			
Spanning	V	220-240	
Aansluitwaarde	W	2.800	
Zekering	A	16	
Ontstoord		•	
Ontstoord		•	
Naam en adres van de aanbieder	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
<b>Toelichting</b>			
• Ja, aanwezig			

Let op: Stand van tabel 07/05. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.