

Informatie over inbouw-koffieautomaat

Miele			
Naam en kenmerk van het model		CVA6431 EDST/CLST	
Constructievorm			
Vrijstaand apparaat		-	
Onderbouwapparaat		-	
Inbouwapparaat		•	
Draairichting van de deur links/rechts		• / -	
Afmetingen			
Afmetingen apparaat	Hoogte	cm	37,2
	Breedte	cm	59,5
	Diepte	cm	31,3
Nisafmetingen bij inbouw	Hoogte	cm	36,0
	Breedte	cm	56,0-56,8
	Diepte	cm	31,0
Diepte apparaat bij open deur		cm	106,0
Uitvoering			
Vaste wateraansluiting / Waterreservoir		- / •	
Waterreservoir	l	1,5	
Nespresso-systeem / Maalwerk voor bonen		• / -	
Vorraadhouder	St	20	
Bonenreservoir	g	-	
Nettogewicht	kg	16,9	
Elektrische aansluiting			
Spanning	V	220-240	
Aansluitwaarde	W	2.800	
Zekering	A	16	
Ontstoord		•	
Ontstoord		•	
Naam en adres van de aanbieder		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
Toelichting			
• Ja, aanwezig			

Let op: Stand van tabel 07/05. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.