

## Informations sur les fours vapeur

Miele					
Désignation	DG 6010				
<b>Construction</b>					
Appareil à poser	●				
Appareil encastrable sous plan	-				
Appareil encastrable	-				
Porte à ouverture latérale/abattante	● / -				
Porte relevable					
<b>Dimensions</b>					
Dimensions de l'appareil	Hauteur	cm	38,2		
	Largeur	cm	49,5		
	Profonde	cm	32,7		
Dimensions niche	Hauteur	cm			
	Largeur	cm			
	Profonde	cm			
Enceinte	Hauteur	cm	23,9		
	Largeur	cm	33,5		
	Profonde	cm	27,9		
Volume utile de l'enceinte	l		24		
Profondeur porte ouverte	cm		81,0		
Poids net	kg		17,5		
<b>Alimentation électrique</b>					
Tension	V		220-230		
Puissance de raccordement	W		2.300		
Fusible	A		1x10	x	x x x x
Anparasitage	●				
Protection réseau	●				
<b>Alimentation en eau</b>					
Raccordement à l'eau courante	-				
Pression de raccordement	bar		-		
Vidange	ø cm		-		
Température eau de vidange	°C		-		
Eau froide / eau chaude	- / -				
Nom et adresse du fabricant	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
<b>Légende</b>					
● disponible					
Remarque : version tableau au 09/13. Sous réserve de modifications.					