

## Geräteinformationen für Dunstabzugshauben

Miele							
Modellname/-kennzeichen		DA 6890					
<b>Bauform</b>							
Abluft/Umluft		● / ●					
Umrüstbar für Umluftbetrieb		●					
Wandbefestigung hinten		-					
Deckenbefestigung		-					
Schrankbefestigung oben/unten/seitlich		- / - / -					
<b>Abmessungen</b>							
Geräteabmessungen	Höhe	cm	65,1				
	Breite	cm	91,6				
	Tiefe	cm	36,1				
Gerätehöhe netto incl. Kamin	Abluft	cm	105,1				
	Umluft	cm	105,1				
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	73,0				
	Breite	cm	81,2				
	Tiefe	cm	11,3				
Tiefe		cm					
Mindestabstand über Kochstelle (Elektro)		cm					
Mindestabstand über Kochstelle (Gas)		cm	nicht erlaubt				
<b>Ausstattung</b>							
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich <sup>1)</sup>		- / - / -					
Durchmesser des Abluftstutzens		mm	150				
Rückstauklappe am Gerät		- /					
Gebläseeinstellung stufenlos/in Stufen (Anzahl)		- / 3					
Intensivstufe <sup>2)</sup>		-					
<b>Fördervolumen <sup>3)</sup></b>							
Abluft von – bis		m <sup>3</sup> /h	220 - 450	-	-	-	-
Umluft von – bis		m <sup>3</sup> /h	230 - 435	-	-	-	-
Intensivstufe Abluft/Umluft		m <sup>3</sup> /h	710 / 640	/	/	/	/
Nettogewicht <sup>4)</sup>		kg	37,0				
<b>Elektrischer Anschluss</b>							
Spannung		V	230				
Anschlusswert		W	282				
Absicherung		A	10				
Länge der elektrischen Zuleitung		cm	150				
Schutzkontaktstecker/Festanschluss		● / -					
Funkenstört		●					
Netzurückwirkungsfrei		●					
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh					
<b>Erklärungen:</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, vorhanden</li> </ul> <p><sup>1)</sup> Maßgenaue Lage  <sup>2)</sup> Kurzfristig höhere Abluftleistung, verbunden mit höherer Geräuschentwicklung.  <sup>3)</sup> Abhängig vom externen Gebläse.  <sup>4)</sup> Beachten Sie, dass der Schrank bzw. die Wand oder Decke für das Gerät tragfähig genug sind (gegebenenfalls mit Vorsatztür).</p>							
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.							