

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 2906		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ($AEC_{U/min}$)	kWh/Jahr		36,1
Energieeffizienzklasse			A+
Energieeffizienzindex (EEI) ($EEI_{U/min}$)			44,4
fluiddynamische Effizienz (FDE) ($FDE_{U/min}$)			36,3
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Beleuchtungseffizienz (LE) ($LE_{U/min}$)	lx/W		16,7
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			C
Fettabscheidegrad	%		59,6
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			E
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m^3/h		447,1
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m^3/h		220
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m^3/h		450
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m^3/h		740
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m^3/h		740
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		316
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		42
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		57
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		69
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		108,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W		0,15
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		12,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx		450
Zeitverlängerungsfaktor			0,7