

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	PUR 97 W		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr	69,2	
Energieeffizienzklasse		B	
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )		67,7	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )		23,6	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		B	
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W	68,9	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	95,1	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	374,2	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	200	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	400	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	640	
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	640	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	338	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	41	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	55	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	67	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	149,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,20	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	9,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	620	
Zeitverlängerungsfaktor		1,2	