

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 3496		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr	69,5	
Energieeffizienzklasse		B	
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})		69,5	
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})		22,1	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		C	
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W	50,0	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	89,0	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		B	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m^3/h	322,0	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m^3/h	150	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m^3/h	400	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m^3/h	550	
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m^3/h	550	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	365	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	45	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	56	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	64	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	148,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W	0,20	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	6,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	300	
Zeitverlängerungsfaktor		1,2	