

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 3496		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr		69,5
Energieeffizienzklasse			B
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )			69,5
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )			22,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			C
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W		50,0
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Fettabscheidegrad	%		89,0
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			B
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h		322,0
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		150
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		400
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h		550
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h		550
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		365
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		45
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		56
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		64
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		148,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W		0,20
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		6,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx		300
Zeitverlängerungsfaktor			1,2